

PHILIPS

Seinalalgusti Camill
1,4 W

Välisvalgustid

3000K

Must

Anduriga; päikeseenergiaga
töötav; veekindel



8720169263918



Meie kõige energiasäästlikumad LED-valgustid

Andke oma välisseinale ajaloolise hoone välimus musta Philipsi õue LED-seinalalgustiga. Selle on hajutatud ere valgus sobib ideaalselt ka teie eesmise sissepääsu valgustamiseks. Valgusti retrodisain annab oma stiilse panuse õues veedetud hetkede nautimiseks.

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi
- Ülitõhus päikeseenergia

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Kahe heledusega valgusti
- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur

Kvaliteetne valgus

- Ere valge valgus 3000 K

Esiletõstetud tooted

Juhtmeid pole vaja




See valgusti töötab täielikult päikeseenergiaga. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Ülitõhus päikeseenergia



Philipsi ülitõhusa päikeseenergiaga töötava süsteemiga valgustavad need valgustid täislaetud akuga kuni 35 tundi. Nautige eredat valgust kogu öö või isegi halva või pilvise ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Kahe heledusega valgusti


Kahe heleduse funktsiooni abil looge paindlik ja kutsuv õhkkond. Valgus hämardub, kui midagi ei toimu, ja muutub automaatselt heledamaks, kui inimesed on kohal, pakkudes parajalt heledat valgust alati, kui seda vajate.

Integreeritud liikumis- ja hämarikustkoiduni-andur



Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikustkoiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

Ere valge valgus 3000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab eredat valget valgust temperatuuril 3000 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergia töötav, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,48 kg
- Kogukõrgus: 205 mm
- Kogupikkus: 190 mm
- Kogulaius: 140 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 250
- Valguse värv: 3000K
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 1,4
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169263918
- Netokaal: 0,48 kg
- Brutokaal: 0,7 kg
- Kõrgus: 24 cm
- Pikkus: 16,5 cm
- Laius: 15 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Version: 0.356

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com