

# PHILIPS

Seinavalgusti Jivix  
1,4 W

Välisvalgustid

2700 K

Must

Anduriga; päikeseenergiat  
töötav; veekindel



8720169265523



## Kauakestev päikeseenergiat töötav aiavalgusti igaks aastaajaks

Philips Jivix on töökindel päikeseenergiat töötav seinavalgusti, mis kestab kauem, vähendab energiatarbimist ja toetab jätkusuutlikkust.

### Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

# Esiletõstetud tooted

## Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergia. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

## Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Hajutatud valguse efekt: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Ülikvaliteetne materjal: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe kuma reguleeritav valgus: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Keskvalgusti: Ei

**Aiapiirkond**

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

**Valgusti omadused**

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

**Mitmesugust**

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergia töötav, Veekindel

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,316 kg
- Kogukõrgus: 136 mm
- Kogupikkus: 182 mm
- Kogulaius: 105 mm

**Hooldus**

- Garantii: 2 aastat

**Tehnilised andmed**

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 150
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: ei kohaldata
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 1,4
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169265523
- Netokaal: 0,32 kg
- Brutokaal: 0,42 kg
- Kõrgus: 18,5 cm
- Pikkus: 11,5 cm
- Laius: 14,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.283

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)