

PHILIPS

Seinavalgusti Zonal
1 W

Välisvalgustid


3000K

Must

Anduriga; päikeseenergiaga
töötav; veekindel



8720169265769



Nautige kaunist säästvalt valgustatud aeda

Philips on välja töötanud ülitõhusa päikeseenergiaga töötava LED-välivalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui viis korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-välivalgustitega. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi
- Ülitõhus päikeseenergia

Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

Eriomadused

- Kahe heledusega valgusti


Esiletõstetud tooted

Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergiaga. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Ülitõhus päikeseenergia



Philipsi ülitõhusa päikeseenergiaga töötava süsteemiga valgustavad need valgustid täislaetud akuga kuni 25 tundi. Nautige eredat valgust kogu öö või isegi halva või pilvise ilmaga.

Kahe heledusega valgusti

Kahe heleduse funktsiooni abil looge paindlik ja kutsuv õhkkond. Valgus hämardub, kui midagi ei toimu, ja muutub automaatselt heledamaks, kui inimesed on kohal, pakkudes parajalt heledat valgust alati, kui seda vajate.

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergial töötav, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,6 kg
- Kogukõrgus: 135 mm
- Kogupikkus: 203 mm
- Kogulaius: 160 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 250/25
- Valguse värv: 3000K
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 1,3
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169265769
- Netokaal: 0,6 kg
- Brutokaal: 0,7 kg
- Kõrgus: 21,4 cm
- Pikkus: 14,2 cm
- Laius: 16,7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.304

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com