

PHILIPS

Seinavalgusti Litra
25 W E27 ilma pirnita

Välisvalgustid

Ilma pirnita

Must

Veekindel



8720169266513



Nautige kaunist valgustatud aeda

See õuevalgusti on loodud uusimate trendide ja elustiilide järgi, et luua õhkkond, mida olete alati soovinud.

Kergesti kasutatav

- Pirn ei kuulu komplekti

Tooge disain aeda

- Valige õue seinavalgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Valige õue seinavalgusti

Võtke oma õuest viimast selle seinavalgustiga, mis sobib ideaalselt välisukse lähedale või terrassi seinal paigaldamiseks.

Kvaliteetne materjal



See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,3 kg
- Kogukõrgus: 360 mm
- Kogupikkus: 210 mm
- Kogulaius: 160 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: ei kohaldata
- Ühendusdetail/kate: E27
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 25
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169266513
- Netokaal: 1,3 kg
- Brutokaal: 2 kg
- Kõrgus: 41 cm
- Pikkus: 18 cm
- Laius: 23 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.289

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com