

PHILIPS

Postament-/
jalgrajavalgusti Laven 6 W

Välisvalgustid

2700 K

Must

Veekindel



8720169266674



Nautige kaunist valgustatud aeda

See õuevalgusti on loodud uusimate trendide ja elustiilide järgi, et luua õhkkond, mida olete alati soovinud. Saadaval sooja või külma valge valgusega.

Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne LED-valgusti

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-pirni näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ühe hetkega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal




See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,73 kg
- Kogukõrgus: 500 mm
- Kogupikkus: 100 mm
- Kogulaius: 100 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälguvoog lumenites: 720
- Valguse värv: 2700 K
- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 6
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169266674
- Netokaal: 0,73 kg
- Brutokaal: 0,99 kg
- Kõrgus: 51,5 cm
- Pikkus: 11 cm
- Laius: 11 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.293

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com