

PHILIPS

Seinavalgusti Nightingale
35 W GU10 ilma pirnita

Välisvalgustid

Ilma pirnita

Must

Veekindel



8720169266834



Nautige kaunist valgustatud aeda

See õuevalgusti on loodud uusimate trendide ja elustiilide järgi, et luua õhkkond, mida olete alati soovinud.

Kergesti kasutatav

- Pirn ei kuulu komplekti

Tooge disain aeda

- Modernne välisvalgustus

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Kahesuunalise valguse efekt

Esiletõstetud tooted

Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Moderne välisvalgustus

Muljetavaldav julge ja minimalistlikult elegantne Philipsi välisvalgusti on täiuslik viis aedade, jalgradade ja väliruumide valgusega kaunistamiseks.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskonda ja seda on veekindluse tagamiseks

põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Kahesuunalise valguse efekt

See Philipsi välisvalgusti loob oma kahesuunalise valguse efektiga teie aias või terrassil täiusliku õhkkonna.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,6 kg
- Kogukõrgus: 160 mm
- Kogupikkus: 96 mm
- Kogulaius: 80 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 3.5 cm x 0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: ei kohaldata
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 35
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetata: Jah
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169266834
- Netokaal: 0,6 kg
- Brutokaal: 0,64 kg
- Kõrgus: 17,8 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Laius: 10 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.414

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com