

PHILIPS

Seinavalgusti Fresco
4,6 W

Välisvalgustid

2700 K

Must

Veekindel



8720169266858



Suunake kvaliteetsed LED-valgust hõlpsasti sinna, kuhu soovite

Philips Fresco süvistatud kohtvalgustil on kaunis LED-valgus, et aia eripärad parimal viisil välja tuua või valgustada selgelt pimedaid alasid. See on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest ja selle reguleeritava pea võimaldab valgusvihku suunata.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav kohtvalgusti pea

Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP23 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav kohtvalgusti pea



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Kvaliteetne LED-valgusti

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-pirni näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ühe hetkega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kauakestev väga kvaliteetne materjal

See suurepärase viimistlusega kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

IP23 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseklass IP23 tähendab, et valgusti on kaitstud pritsmete eest ning on ideaalne veranda või terrassi valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Ei
- Integreeritud LED: Ei
- Soe valge valgus: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,16 kg
- Kaugus õõnsuses: 110 mm
- Kogukõrgus: 110 mm
- Kogupikkus: 100 mm
- Kogulaius: 100 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 8.0 cm x 8.0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 355
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: G
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 4,6
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest

- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169266858
- Netokaal: 0,16 kg
- Brutokaal: 0,28 kg
- Kõrgus: 10 cm
- Pikkus: 9 cm
- Laius: 10 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.287

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com