

PHILIPS

Postament-/
jalgrajavalgusti Radii 1,3 W

Välisvalgustid

3000K

Must

Ühendatav; anduriga;
päikeseenergiat töötav;
veekindel



8720169267213



Meie kõige energiasäästlikumad LED-valgustid

Philips on välja töötanud ülitõhusa päikeseenergiat töötava LED-välivalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui viis korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-välivalgustitega. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Ülitõhus päikeseenergia

Tooge disain aeda

- Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

8720169267213

Kvaliteetne valgus

- Ere valge valgus 3000 K


Esiletõstetud tooted

Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergiaga. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Ülitõhus päikeseenergia



Philipsi ülitõhusa päikeseenergiaga töötava süsteemiga valgustavad need valgustid täislaetud akuga kuni 40 tundi. Nautige eredat valgust kogu öö või isegi halva või pilvise ilmaga.

Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Kasutage oma välisruumi maksimaalselt ära selle postamentvalgustiga, mis sobib ideaalselt teie aia või terrassi valgustamiseks või sissesõiduteede ja teeradade esile toomiseks.

5-aastane garantii LED-süsteemile




Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Ere valge valgus 3000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab eredat valget valgust temperatuuril 3000 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Ühendatav, Andur, Päikeseenergia töötab, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,912 kg
- Kogukõrgus: 600 mm
- Kogupikkus: 175 mm
- Kogulaius: 175 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 250
- Valguse värv: 3000K
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 1,3
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169267213
- Netokaal: 0,91 kg
- Brutokaal: 1,41 kg
- Kõrgus: 63 cm
- Pikkus: 20 cm
- Laius: 20 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.259

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com