

PHILIPS

Seinavalgusti
Python 3,8 W

Välisvalgustid

2700 K

Antratsiit

Anduriga; veekindel



8720169269194



Nautige kaunist valgustatud aeda jätkusuutlikul moel

Philips Python antratsiitvärvi terasest LED-välisseinavalgusti raamib vastupidavast valualumiiniumist hoidiku sees valguspaneeli ja sellel on liikumisandur. Need ülitõhusad õuevalgustid kasutavad süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks uut murrangulist tehnoloogiat.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi
- Ülitõhus
- Energiasääst kuni 80%

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Komplektis on liikumisandur, mis annab mugavus- ja kindlustunde

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K


Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Ülitõhus



Võrreldes Philipsi samaväärsete standardsete LED-tuledega tarbib vähemalt 50% vähem energiat.

Energiasääst kuni 80%



LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

IP44 – ilmastikukindel




See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Komplektis on liikumisandur, mis annab mugavus- ja kindlustunde



Komplektis on liikumisandur, et tervitada teid koju naasmisel või anda märku, et keegi on tulemas.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Andur, Veekindel

Võimsustarve

- Võimsustarve: 4,3

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,46 kg
- Kogukõrgus: 220 mm
- Kogupikkus: 170 mm
- Kogulaius: 80 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 800
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: B.
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 3,8
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetata: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169269194
- Netokaal: 0,46 kg
- Brutokaal: 0,58 kg
- Kõrgus: 23 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Laius: 18 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.312

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com