

# PHILIPS

Kaasaskantav  
valgusti Alula 1,2 W

Välisvalgustid

3000K

Must

RGB värvid; päikeseenergiat  
töötav; veekindel



8720169296503



## Viige valgus õue

Sellel kaasaskantaval päikeseenergiat töötaval valgustil Philips Alula on kolm ühes valguse seadistuse režiimi. Lihtsalt koputades või puudutades saate nautida kahte ereduse taset või RGB peorežiimi.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

### Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

# Esiletõstetud tooted

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Olge mureta, teades, et te ei pea aastaid muretsema hoolduse pärast, samas kui teie kodus on täiuslik valguse meeleolu.

## Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

## Kvaliteetne materjal



See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Jah
- Keskvalgusti: Jah

**Valgusti omadused**

- Valgusvihi nurk: 120 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K

**Mitmesugust**

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Kaasaskantavad valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: RGB värvid, Päikeseenergial töötav, Veekindel

**Võimsustarve**

- Võimsustarve: 1,2

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,362 kg
- Kogukõrgus: 150 mm
- Kogupikkus: 130 mm
- Kogulaius: 120 mm

**Hooldus**

- Garantii: 1 aasta

**Tehnilised andmed**

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 80/20
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: 5, Alalisvool 4
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169296503
- Netokaal: 0,36 kg
- Brutokaal: 0,44 kg
- Kõrgus: 12 cm
- Pikkus: 14 cm
- Laius: 15 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-17  
Versioon: 0.170

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)