

PHILIPS

Kohtvalgusti 50W
PAR16 GU10 3 tk

Nutikas LED

Hämardatav nutikas pirn

Kuni 345 luumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169296725



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Tooge fookusesse oma mugavus ja heaolu! Need nutikad kohtvalgustid on standardse GU10 kujuga, mis on teile tuttav ja mida te armastate, kuid nende ehtsad klaasist läätсед lisavad elegantsust. Ning need pakuvad teile midagi, mis on kõike muud kui standardne: seadistatav valge valguse kõigi teie vajaduste ja meeleolude jaoks. Seadistage külm valgus ajaks, mil teil on vaja asjad tehtud saada, või hubane soe valge valgus hetkedeks, kui soovite aja maha võtta ja lõõgastuda – kuidas teile parasjagu sobib, et saaksite kodus tunda end võimalikult mugavalt. Kõik see ning lisaks juhtimine häälega, WiZ-i kaugjuhtimispuldi või WiZ-i rakendusega, olgu te kodus või kodust eemal. Philips Smart GU10 kohtvalgustid saate ühendada olemasoleva Wi-Fi abil, ilma et oleks vaja täiendavat riistvara, võrku või seadistamist.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.

Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil
- Muutke tuled automaatseks. Töötab Connected by WiZ-i toodetega

Valgusrežiimid

- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Külma valge valgus

Kujutegur

- Ühtlane valguse jaotumine

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv



WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Muutke valgus automaatseks



Saate seadistada tuled sisse/välja lülituma või valgusrežiimi muutma vastavalt liikumise tuvastamisele. Töötab kõigi Connected by WiZ-i toodetega.

Külm valge valgus



Muutke oma kodu valgemaks energiat andva külma valge valgusega. Nutikas valgustus, mis kohandub lihtsasti teie igapäevaste tegevustega.

Juhtige ükskõik kust




Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid



Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

Ühtlane valguse jaotumine



Selle valgustiga, mis heidab pehmet eredat valgust kõikjale ruumi, täitke kogu ruum ühtlase valgusega.

Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: PAR16
- Pistikupesa: GU10
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,05 kg

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥90
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Väriline
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 73 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169296725
- EOC: 872016929672500
- Toote nimetus: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 3CT/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.48
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 55 mm
- Kogupikkus: 55 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgustugevus: 345 lm
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 550 cd
- Nimivõimsus: 4.7 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1877832
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Narrow Cone

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169296725
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,25 kg
- Kõrgus: 14,4 cm
- Pikkus: 7,1 cm
- Laius: 18,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.186

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com