

PHILIPS

Kapsel 25 W G9 G9

LED

2700 K

300 lm

15 000 h

hämardatav



8720169301597



Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad ilusat sooja valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn on ideaalne asendamaks matte traditsioonilisi pirne.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Jätkusuutlik valik

- Energiasääst kuni 80%

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri ning on lõõgastumiseks

täiuslik. See 2700 K valgusti sobib ideaalselt koduvalgustuse disainilahendusse.

Energiasääst kuni 80%



Nautige LED-ide energiasäästu valguse kvaliteedile hinnaalandust tegemata. Säästke kohe üle 80% energiat, vahetades olemasolevad hõõglambid või halogeenlambid välja.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Philipsi igapäevane LED-pirn on suurepärase baasvalgustuse vajadusteks. See annab kaunist valgust ja pakub töökindlust, mis vastab teie ootustele Philips LED-i suhtes, taskukohase hinna eest.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: G9
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 320 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 300 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 111 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169301597
- EOC: 872016930159700
- Toote nimetus: LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 2,7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 52 mm
- Kogupikkus: 52 mm
- Kogulaius: 16 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber:
1932588

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169301597
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,01 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 2,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-10
Versioon: 0.246

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com