

PHILIPS

Kapsel 40 W G9 G9

LED

3000K

470 lm

15 000 h



8720169301719



Tuttav valgusvihk koos uuendusliku disainiga

See vooluvõrgust töötav LED-kapsellamp annab eredat kõikjale ulatuvat valget valgust.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Sarnane kuju ja suurus halogeen-kapsellampidega

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Asendab halogeen-kapsellampi



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-kapsellamp tänapäevane valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-kapsellampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupesa: G9
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Ümbritseva õhu temperatuur: -20 kuni +45 °C
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 320 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 3000 K
- Valgusvoog: 470 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 127 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8720169301719
- EOC: 872016930171900
- Toote nimetus: LED 40W G9 WH ND SRT6

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 3,7 W

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169301719
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,01 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 2,5 cm
- Laius: 6,3 cm

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 52 mm
- Kogupikkus: 52 mm
- Kogulaius: 16 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1932581
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Sokkel: G9



Väljalaske kuupäev:
2025-09-10
Versioon: 0.275

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com