

PHILIPS

Kohtvalgusti 60 W
R7S R7S

LED

3000K

950 lm

15 000 h



8720169301894



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

See uuenduslik lineaarne LED-lamp sobib ideaalselt asendama R7S halogeenlampe, olles neist kõvasti energiasäästlikum.

Kvaliteetne valgus

- Külma energiline valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustööde

- Halogeen-toruvalgustiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Energiasääst kuni 80%

Esiletõstetud tooted

3500 K (LED-lambid)



Selle lambi värvitemperatuur on 3500 K, mis tagab jaheda ja energilise valguse. See on täiuslik meeldiva õhkkonna loomiseks, kui võõrustate sõpru või lõdvestute raamatu seltsis.

Asendab halogeen-toruvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-toruvalgusti standardne moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-toruvalgustitele.

Energiasääst kuni 80%



Nautige LED-ide energiasäästu valguse kvaliteedile hinnaalandust tegemata. Säästke kohe üle 80% energiat, vahetades olemasolevad hõõglambid või halogeenlambid välja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga reflektor
- Pistikupesa: R7s
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Clear Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 300 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 950 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 135 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Toote nimetus: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 78 mm
- Kogupikkus: 78 mm
- Kogulaius: 28 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber:
1932586

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169301894
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.264

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com