

# PHILIPS

Süvistatav valgusti  
Sparkle

Süvistatavad valgustid

2700 K

Must

Hämardatav



8720169304215



## Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Looge täiuslik meeleolu Philipsi hämardatavate süvistatud LED-kohtvalgustitega, millega saata lihtsasti hämardada valgust igapäevasest eredast kuni hubase hämarani.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Kvaliteetne LED-tuli

### Valgusefekt

- Ere ja fookusseeritud valgusvihk

### Juhtseadis

- Hämardatav

### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi

ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erksate värvide esiletõstmise.

### Ere ja fookusseeritud valgusvihk

Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

## Hämardatav

Võimaldab teil muuta õhustikku, vähendades LED-i eredust eredalt valgelt valguselt hubasele hämarale valgusele – täpselt nagu tavapärase lampide korral.

## Pikk tööiga – kuni 20 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 20 000 tunni.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 10 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 64 lm/W

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Köök, Elutuba
- Stiliseerige: Modernne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 29 mA

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.8
- Võimsustarve: 5

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,118 kg
- Kaugus õõnsuses: 20 mm
- Kogukõrgus: 60 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 7.0 cm x 7.0 cm

### Hooldus

- Garantii: 2 aastat

### Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 85 mm
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 350
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikate arv: 1



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-03  
Versioon: 0.204

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)