

PHILIPS

LED-toru HF T5

LED

1200 mm

4000K

G5



8720169309562



Kauakestev ja hea valguskvaliteediga LED-töövalgustus

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofooritorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga. See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, kus on vaja palju valgust.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 40%, vahetades välja oma olemasolevad luminofooritorud (ELi määрусega keelatud alates 2023. aastast).

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Kuni 35 000 tunni pikkuse tööeaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja pakub täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 35 aastaks.

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Mõeldud töötama laia valiku elektrooniliste liiteseadistega; töötamist on testitud.

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Energiasääst rohkem kui 40% võrreldes luminofoorlampidega
Pill tööiga kuni 35 000 tundi
Ühildub elektroonilise liiteseadisega

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T5
- Pistikupesa: G5
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 35 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 200 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 2500 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 146 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- Heakskiidu märgid: Vastab RoHS-direktiivile, KEMA Keur sertifikaat
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169309562
- EOC: 872016930956200
- Toote nimetus: LED T5 HF 1200mm 17.1W G5 CW HE 1CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9
- Pingeline: AC 70-120 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 17,1

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 1 163 mm
- Kogupikkus: 1 163 mm
- Kogulaius: 19 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 30K-100K
- EPRELi registreerimisnumber: 1880099

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169309562
- Netokaal: 0,16 kg
- Brutokaal: 0,17 kg
- Kõrgus: 120,6 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 2,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Version: 0.188

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com