

PHILIPS

LED-toru EM T8

LED

600 mm

4000K

G13



8720169323919



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgusti

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga.

See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, kus on vaja palju valgust.

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades välja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi määrusega keelatud alates 2023. aastast).

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Ideaalne asendus luminofoortorudele, sobides otse olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt ühendage ja kasutage ilma juhtmete pärast muretsemata.
- Mõeldud töötama elektromagnetiliste liiteseadistega.

Esiletõstetud tooted

Energiasääst rohkem kui 50% võrreldes luminofoorlampidega

Lihtne ja kiire paigaldada

Ühildub elektromagnetilise liiteseadisega

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 60,4 cm
- Laius: 2,8 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 10 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 800 lm

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169323919
- EOC: 872016932391901
- Toote nimetus: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4 DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 60,4 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169323919
- Netokaal: 0,12 kg
- Brutokaal: 0,15 kg
- Kõrgus: 66,8 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-20
Versioon: 0.78

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com