

PHILIPS

LED-toru EM T8

LED

1500 mm

4000K

G13



8720169323957



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgusti

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga.

See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, kus on vaja palju valgust.

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades välja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi määrusega keelatud alates 2023. aastast).

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Ideaalne asendus luminofoortorudele, sobides otse olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt ühendage ja kasutage ilma juhtmete pärast muretsemata.
- Mõeldud töötama elektromagnetiliste liiteseadistega.

Esiletõstetud tooted

**Energiasääst rohkem kui 50%
võrreldes luminofoorlampidega**

Lihtne ja kiire paigaldada

**Ühildub elektromagnetilise
liiteseadise**

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 10 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine:
Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja ärge visake seda
tavaliste olmejäätmete hulka. Vana
toote nõuetekohane kasutuselt
kõrvaldamine aitab vältida võimalikku
negatiivset mõju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 102
lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169323957
- EOC: 872016932395701
- Toote nimetus: LED T8 1500mm 20W
G13 CW ND 1CT/4 DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 220-240 V
- Võimsustarve: 19,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 1 514 mm
- Kogupikkus: 1 514 mm
- Kogulaius: 28 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169323957
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,29 kg
- Kõrgus: 157,7 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.83

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com