

PHILIPS

Pirn 60 W A60 E27,
2 tk

LED

4000K

806 lm

15 000 h



8720169324497



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirnid annavad külma valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn on ideaalne asendamaks tavalisi matte pirne.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaiga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 150 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 115 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169324497
- EOC: 872016932449700
- Toote nimetus: LED 60W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 107 mm
- Kogupikkus: 107 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber:
1930254

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169324497
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,09 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 13 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-24
Versioon: 0.202

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com