

PHILIPS

Pirn 100 W A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 h



8720169326095



Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad ilusat sooja valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn on ideaalne asendamaks matte traditsioonilisi pirne.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12 cm
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 150 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 117 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169326095
- EOC: 872016932609500
- Toote nimetus: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169326095
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 15,6 cm
- Pikkus: 6,6 cm
- Laius: 6,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-24
Versioon: 0.198

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com