

PHILIPS

Postamentvalgusti / jalgraja
valgustid Kinno, 25W, E27, ilma
pirnita

Välisvalgustid

Ilma pirnita

Must

Veekindel

8720169351431



Naudi kaunist aeda

Philipsi õuevalgusti Kinno on loodud uusimaid trende ja elustiile järgides, et luua õhkkond, mida oled alati soovinud.

Kergesti kasutatav

- Pirn ei kuulu komplekti

Tooge disain aeda

- Stiilne moodne disain sinu aeda
- Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Stiilne moodne disain sinu aeda

Philipsi valgustite kaasaegne disain on stiilne, ent tagasihoidlik, kaunis nii päeval kui öösel, ilma et valgustid sinu aias või terrassil liigselt domineeriks. Valikus on palju erinevaid valgusteid ning kindlasti leidub nende seas üks, mis sobib sinu õueruumi ja maitsega.

Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Kasutage oma välisruumi maksimaalselt ära selle postamentvalgustiga, mis sobib ideaalselt teie aia või terrassi valgustamiseks või sissesõiduteede ja teeradade esile toomiseks.

Kvaliteetne materjal



See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmuindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,1 kg
- Kogukõrgus: 390 mm
- Kogupikkus: 170 mm
- Kogulaius: 170 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Ühendusdetail/kate: E27
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 25
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169351431
- Netokaal: 1,1 kg
- Brutokaal: 1,28 kg
- Kõrgus: 41,5 cm
- Pikkus: 20 cm
- Laius: 20 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.283

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com