

PHILIPS

Seinavalgustid Geri,
EU

UltraEfficient Solar

2700 K

Must

Hämarikust koiduni; andur;
päikeseenergia; veekindel



8720169361904



Tõeliselt kauakestev vahetatava lambi ja patareidega

Philips Geri on töökindel päikeseenergial töötav valgusti, mis kestab kauem, vähendab energiatarbimist ja toetab jätkusuutlikkust. Vahetatava lamp ja patareid muudavad selle tõeliselt kauakestvaks. Meie õuevalgustid, millel on PowerShieldi pinnakate, näevad kaua head välja.

Säästlikud valgustuslahendused

- Ülitõhus päikeseenergia

Tooge disain aeda

- Stiilne moodne disain sinu aeda

Parim kvaliteet

- Vastupidav disain PowerShieldi pinnakattega

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur


8720169361904

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Ülitõhus päikeseenergia



Philipsi ülitõhusa päikeseenergiat töötava süsteemiga valgustavad need valgustid täislaetud akuga kuni 35 tundi. Nautige eredat valgust kogu öö või isegi halva või pilvise ilmaga.

Stiilne moodne disain sinu aeda

Philipsi valgustite kaasaegne disain on stiilne, ent tagasihoidlik, kaunis nii päeval kui öösel, ilma et valgustid sinu aias või terrassil liigselt domineeriksid. Valikus on palju erinevaid valgusteid ning kindlasti leidub nende seas üks, mis sobib sinu õueruumi ja maitsega.

Vastupidav disain



PowerShieldi kaitsekattega Sinu õuevalgustite suurepärase seisukorras hoidmiseks kasutame pindade katmiseks AkzoNobeli kaubamärgi Interponi parimate omadustega pulbervärvi. Olles vastupidavam kui traditsioonilised värvid, kaitseb see pleekimise, kriimustuste, täkete ja rooste eest, et tagada kauakestev välimus ja töökindlus.

IP44 – ilmastikukindel




See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Integreeritud liikumis- ja hämarikustkoiduni-andur



Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikustkoiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Hämarikust koiduni, Andur, Päikeseenergial töötav, Veekindel

Võimsustarve

- Võimsustarve: 3,2

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,3466 kg
- Kogukõrgus: 260 mm
- Kogupikkus: 190 mm
- Kogulaius: 230 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 500/25
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: Alalisvool 4
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169361904
- Netokaal: 1,32 kg
- Brutokaal: 1,77 kg
- Kõrgus: 31,8 cm
- Pikkus: 23,5 cm
- Laius: 23,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Version: 0.239

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com