

PHILIPS

Hõõgniidiga pirn
ST64 27K


UltraEfficient Solar

2700 K

Klaas

Päikeseenergiaga töötav

8720169361980



Tõeliselt kauakestev vahetatava lambi ja patareidega

Philipsi päikeseenergiaga töötav pirn on loodud spetsiaalselt
UltraEfficient öövalgustite jaoks.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted


Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid

valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Läbipaistev
- Materjal: Klaas

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Päikeseenergiaal töötav

Võimsustarve

- Võimsustarve: 2,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,04 kg
- Kogukõrgus: 130 mm
- Kogupikkus: 60 mm
- Kogulaius: 60 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 500
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: Alalisvool 27
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169361980
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Laius: 8,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.263

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com