

PHILIPS

Hõõgniidiga pirn
ST64 40K


UltraEfficient Solar

4000K

Klaas

Päikeseenergiaga töötav

8720169362000



Tõeliselt kauakestev vahetatava lambi ja patareidega

Philipsi päikeseenergiaga töötav pirn on loodud spetsiaalselt
UltraEfficient õuevalgustite jaoks.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Kvaliteetne valgus

- Külma valge valgus 4000 K

Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite

olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Külm valge valgus 4000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab külma valget valgust temperatuuril 4000 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Läbipaistev
- Materjal: Klaas

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Päikeseenergiaal töötav

Võimsustarve

- Võimsustarve: 2,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,04 kg
- Kogukõrgus: 130 mm
- Kogupikkus: 60 mm
- Kogulaius: 60 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 500
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: Alalisvool 27
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: III klass

- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169362000
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Laius: 8,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Version: 0.265

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com