

# PHILIPS

Postamentvalgusti / jalgraja  
valgustid Avery, 1,8W

Päikeseenergial  
öuevalgusti

2700 K

Must

Hämarikust koiduni;  
päikeseenergia; veekindel



8720169386891



## Päikeseenergial töötav aiavalgusti igaks aastaajaks

Philipsi Avery on töökindel päikeseenergial töötav  
postamentvalgusti, mis kestab kauem, vähendab energiatarbimist  
ja toetab jätkusuutlikkust.

### Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

### Säästlikud valgustuslahendused

- Päikeseenergia
- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

### Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel


### Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

# Esiletõstetud tooted

**Juhtmeid pole vaja**

See valgusti töötab täielikult päikeseenergia. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

**Päikeseenergia**

Philips Solari valgustid on mõeldud päikeselt saadavat energiat maksimaalselt ära kasutama, et valgus kestaks kauem. Valgusti ei tarbi elektrit üldse ja aitab teil säästa raha elektriarvetelt ning anda oma panus keskkonda.

**Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi**

Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

**Kvaliteetne LED-valgusti**


Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

**Kvaliteetne materjal**

See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

**IP44 – ilmastikukindel**

See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

**Soe valge valgus 2700 K**

Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Jah
- Keskvalgusti: Ei

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

## Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postamentvalgusti / jalgraja valgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämarikust koiduni, Päikeseenergial töötav, Veekindel

## Võimsustarve

- Võimsustarve: 1,8

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,554 kg
- Kogukõrgus: 400 mm
- Kogupikkus: 130 mm
- Kogulaius: 130 mm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 200
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: Alalisvool 4
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169386891
- Netokaal: 0,54 kg
- Brutokaal: 0,67 kg
- Kõrgus: 41,4 cm
- Pikkus: 13,6 cm
- Laius: 13,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.404

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)