

PHILIPS

Rööbasvalgusti
Shea

Siinivalgustid

Ilma pirnita

Must



8721103039811



Mõeldud lihtsaks paigaldamiseks ja lõpututeks ühendamisteks.

Philipsi EasyLinki kõrgepingel töötav rööbasvalgustussüsteem võimaldab sul paigaldada soovitud valgustid lakke kohta, kuhu sa soovid. Ühele rööpale saad lihtsa vaevaga lisada erinevaid lampe ja valgusteid ning neid sealt ära võtta, ilma et oleks vaja täiendavaid toiteallikaid. Õhuke disain sulandub teie sisekujundusega.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav kohtvalgusti pea
- Valgusta oma kodu omal moel

Lõputud võimalused

- Lõputud kohandamisvõimalused

Sobitage oma sisekujundusega

- Õhuke ja stiilne disain

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav kohtvalgusti pea



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Valgusta oma kodu omal moel

Ühildub laia valiku standardsete ja ühendatud lambipirnide ja kohtvalgustitega, et saaksid paremini oma valgustust juhtida. Saad valida oma eelistustele kõige sobivamat tüüpi valgusti, näiteks hämardatava pirni, mida saad kaugjuhtides reguleerida, või pirni, mis pakub täielikult seadistatavat külma kuni sooja valget valgust.

Lõputud kohandamisvõimalused




Naudi pikendatava rööbasvalgustussüsteemi mitmekülsust. Vali oma vajadustele kõige paremini sobiv rööpapikkus, toiteallikas ja lambid – valida saad laia valiku valgustite hulgast.

Õhuke ja stiilne disain

Õhukese 17 mm disainiga valgustirööpad sulanduvad kaunilt ümbrusega ja harmoneeruvad ülejäänud mööbli ja stiiliga ning on ideaalne valik peaaegu iga sisekujunduse korral.

Kvaliteetne metallmaterjal



Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kaasas akud: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Köök, Elutuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Siinivalgustid

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 50 mA

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,821 kg
- Kogukõrgus: 190 mm
- Kogupikkus: 1 000 mm
- Kogulaius: 50 mm

Hooldus

- Garantii: 3 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 15
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103039811
- Netokaal: 0,77 kg
- Brutokaal: 1,05 kg
- Kõrgus: 101,5 cm
- Pikkus: 8,4 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com