

# PHILIPS

Rööbasvalgusti  
Paxie

Siinivalgustid

Ilma pirnita

Must



8721103040039



## Mõeldud lihtsaks paigaldamiseks ja lõpututeks ühendamisteks.

Philipsi EasyLinki kõrgepingel töötav rööbasvalgustussüsteem võimaldab sul paigaldada soovitud valgustid lakke kohta, kuhu sa soovid. Ühele rööpale saad lihtsa vaevaga lisada erinevaid lampe ja valgusteid ning neid sealt ära võtta, ilma et oleks vaja täiendavaid toiteallikaid. Õhuke disain sulandub teie sisekujundusega.

### Kergesti kasutatav

- Valgustite lihtne lisamine ja eemaldamine
- Valgusta oma kodu omal moel

### Eriomadused

- Reguleeritav kõrgus

### Lõputud võimalused

- Lõputud kohandamisvõimalused

**Materjal ja viimistlus**

- Kvaliteetne metallmaterjal

# Esiletõstetud tooted

## Valgustite lihtne lisamine ja eemaldamine



Muuda oma valgustite konfiguratsiooni lihtsa vaevaga, ilma et peaksid rööpaid välja vahetama või lisajuhtmeid vedama. Rööpale on integreeritud maandusjuhe, et saaksid turvaliselt ise lisada mis tahes ühilduva 3-juhtmelise H-tüüpi rööbasvalgusti – lihtsalt keera ja lukusta valgusti kohale.

## Valgusta oma kodu omal moel

Ühildub laia valiku standardsete ja ühendatud lambipirnide ja kohtvalgustitega, et saaksid paremini oma valgustust juhtida. Saad valida oma eelistustele kõige sobivamat tüüpi valgusti, näiteks hämardatava pirni, mida saad kaugjuhtides reguleerida, või pirni, mis pakub täielikult seadistatavat külma kuni sooja valget valgust.

## Reguleeritav kõrgus




See Philipsi valgusti tarnitakse pikkade juhtmetega, et pakkuda paigaldamisel ülimat paindlikkust. Vali oma vajadustele sobiv kõrgus.

## Lõputud kohandamisvõimalused



Naudi pikendatava rööbasvalgustussüsteemi mitmekülsust. Vali oma vajadustele kõige paremini sobiv rööpapikkus, toiteallikas ja lambid – valida saad laia valiku valgustite hulgast.

## Kvaliteetne metallmaterjal



Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- Kaasas akud: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

**Valgusti omadused**

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

**Mitmesugust**

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Köök, Elutuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Siinivalgustid

**Muud omadused**

- Valgusti voolutugevus: 50 mA

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,39 kg
- Kogukõrgus: 1 550 mm
- Kogupikkus: 60 mm
- Kogulaius: 60 mm

**Hooldus**

- Garantii: 3 aastat

**Tehnilised andmed**

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8721103040039
- Netokaal: 0,39 kg
- Brutokaal: 0,55 kg
- Kõrgus: 36 cm
- Pikkus: 11 cm
- Laius: 7,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-20  
Versioon: 0.296

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)