

PHILIPS

Rööbasvalgustuse
vastupäeva-L-liitmik

Siinivalgustid

Tarvik

Must

8721103040459



Mõeldud lihtsaks paigaldamiseks ja lõpututeks ühendamisteks.

Philipsi EasyLinki kõrgepingel töötav rööbasvalgustussüsteem võimaldab sul paigaldada soovitud valgustid lakke kohta, kuhu sa soovid. Ühele rööpale saad lihtsa vaevaga lisada erinevaid lampe ja valgusteid ning neid sealt ära võtta, ilma et oleks vaja täiendavaid toiteallikaid. Õhuke disain sulandub teie sisekujundusega.

Eriomadused

- Mis tahes ruumi või tuppa

Lõputud võimalused

- Lõputud kohandamisvõimalused

Sobitage oma sisekujundusega

- Õhuke ja stiilne disain

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne materjal

Esiletõstetud tooted

Mis tahes ruumi või tuppa

Läbinisti funktsionaalne ja samas väga elegantne Philipsi kohtvalgusti kaunistab teie kodu igat ruumi.

Lõputud kohandamisvõimalused



Naudi pikendatava rööbasvalgustussüsteemi mitmekülgset. Vali oma vajadustele kõige paremini sobiv rööpapist, toiteallikas ja lambid – valida saad laia valiku valgustite hulgast.

Õhuke ja stiilne disain

Õhukese 17 mm disainiga valgustirööpad sulanduvad kaunilt ümbrusega ja harmoneeruvad ülejäänud mööbli ja stiiliga ning on ideaalne valik peaaegu iga sisekujunduse korral.

Kvaliteetne materjal



Vastupidav ja atraktiivne materjal on kena ja kauakestev investeering.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kaasas akud: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Köök, Elutuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Siinivalgustid

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 8000 mA

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,086 kg
- Kogukõrgus: 20 mm
- Kogupikkus: 110 mm
- Kogulaius: 110 mm

Hooldus

- Garantii: 3 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103040459
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,11 kg
- Kõrgus: 11,5 cm
- Pikkus: 11,2 cm
- Laius: 3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.244

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com