

PHILIPS

Filament Luster
Amber 25W P45 E27


LED

2200 K

270 lm

15 000 h

hämardatav



8721103048998



Kaunista oma kodu loomuliku valgusega

Sellel nii dekoratiivsel kui ka funktsionaalsel pirnil on elegantne vintage-disain koos nähtava spiraalniidiga ning selle ere ja loomulik valgus on suurepärase värviedastusega. Alusta energia säästmist kohe pirniga, mis kestab 15 000 tundi.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Valgus, mis toob esile tõelised värvid

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Klassikaline klaasist LED

Retrostiilis pirn spiraalniidiga

- See retrostiilis ja nähtava spiraalniidiga valgusti pakub nii ilu kui ka valgust. Lisa oma ruumidesse stiilsust ja elegantsi isegi kui valgusti on välja lülitatud.

Suure jõudlusega peenike spiraalniit

- Peen spiraalniit muudab pirni kaunimaks. Loo kutsuvalt soe õhkkond pehme ja loomuliku valgusega, millel on suurepärase CRI 90 värviedastus.

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele

õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Valgus, mis toob esile tõelised värvid



Garderoobist riideid valides saad näha nende tõelisi värve – võid julgelt kanda punast kleidi koos punaste kingadega olles kindel, et nende värvid sobivad omavahel ideaalselt.

Värvitu klaasiga disain

Stiil, mida armastate, kvaliteet, mida ootate. Klassikaline värvitu klaasiga disain, mis meenutab traditsiooniliste pirnide ilusat säravat valgust, sobib ideaalselt kõikjale teie koju.

Retrostiilis pirn

Suure jõudlusega peenike niit

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 300 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200 K
- Nominaalne valgustugevus: 270 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 87 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaunistav, Hämardatav

Pakendi teave

- EAN: 8721103048998
- EOC: 872110304899800
- Toote nimetus: LED P45 25W 2200K E27 Amber SP DIM IPF/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 3,1 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 80 mm
- Kogupikkus: 80 mm
- Kogulaius: 45 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber:
2209199

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103048998
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.223

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com