

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt  
pirn 40W A60 E27

Ülitõhus

2700 K

485 lm

50000 h

hämardatav



8721103051950



## Pirn UltraEfficient, meie LED-pirnidest kõige energiasäästlikum

Philipsi LED-lambid UltraEfficient annavad kaunist valgust, neil on erakordne 50 000 tunni pikkune eluiga ning nendega säästad energiat kohe ja märkimisväärselt. Vähenda lampide vahetamise sagedust ja naudi meie end tõestanud EyeComforti disainiga valgust, mis on silmadele mugav.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Kestab kauem ja säästab rohkem energiat

- Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat
- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

### Hämardatav (LED-lambid)

- Hämardatav (LED-lambid)

# Esiletõstetud tooted

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat



Meie ülitõhusad UltraEfficient LED-id on vähemalt 50% energiasäästlikumad kui standardsed Philipsi LED-id, säästes sinu energiat iga päev

## Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat



Vältige sagedaste lambipirnide vahetamisega kaasnevat vaeva. Meie UltraEfficient LED-id kestavad oma kuni 50 000-tunnise elueaga 3,5 korda kauem kui tavalised Philipsi LED-id, võimaldades teil nautida täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 50 aastat.

## Hämardatav (LED-lambid)



See lamp ühildub enamiku hämarдитеga ja võimaldab luua soovitud õhustiku sujuva hämardamisega. Kontrolli hämardatavuse ühilduvuse tabelit olemaks kindel, et konkreetset hämardit saab selle lambiga kasutada.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 500 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Valgusti omadused**

- Valgusvihu nurk: 300 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 485 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 210 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

**Pakendi teave**

- EAN: 8721103051950
- EOC: 872110305195000
- Toote nimetus: LED CLA 40W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.8
- Pingeline: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A
- Võimsustarve: 2,3 W

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kogukõrgus: 108 mm
- Kogupikkus: 108 mm
- Kogulaius: 60 mm

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 2210842

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8721103051950
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-03  
Version: 0.219

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)