

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
küünal 60 W B35 E14

Ülitõhus

2700 K

806 lm

50000 h



8721103052018



Pirn UltraEfficient, meie LED-pirnidest kõige energiasäästlikum

Philipsi LED-lambid UltraEfficient annavad kaunist valgust, neil on erakordne 50 000 tunni pikkune eluiga ning nendega säästad energiat kohe ja märkimisväärselt. Vähenda lampide vahetamise sagedust ja naudi meie end tõestanud EyeComforti disainiga valgust, mis on silmadele mugav.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Kestab kauem ja säästab rohkem energiat

- Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat
- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Kasuta lülitit iga päev ja säästa energiat



Meie ülitõhusad UltraEfficient LED-id on vähemalt 40% energiasäästlikumad kui standardised Philipsi LED-id, säästes sinu energiat iga päev

Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat



Vältige sagedaste lambipirnide vahetamisega kaasnevat vaeva. Meie UltraEfficient LED-id kestavad oma kuni 50 000-tunnise elueaga 3,5 korda kauem kui tavalised Philipsi LED-id, võimaldades teil nautida täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 50 aastat.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 500 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 300 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 212 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Pakendi teave

- EAN: 8721103052018
- EOC: 872110305201800
- Toote nimetus: LED CLA 60W B35 E14 2700K CL UE SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A
- Võimsustarve: 3,8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 97 mm
- Kogupikkus: 97 mm
- Kogulaius: 35 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber:
2210843

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103052018
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.212

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com