

PHILIPS

Ventilaatoriga laevalgustus
30 (ventilaator) + 24 (valgustus)

Ventilaatoriga laevalgustid

3000/4300/6500K

Valge

Kaugjuhtimispult

8721103057549



Dünaamiline valgus vaikse ja mugava tuulega

Philipsi laeventilaatoriga LED-valgustis on koos hämardatav kohandatav valge valgus ja laia labaga laeventilaatori mugavus, et oleks tagatud rikkalik õhuvool. SceneSwitchi valgusseadisuste ja kaugjuhtimispuldi abil saad hõlpsalt luua täiusliku atmosfääri igas ruumis.

Lihtne kasutada

- Kasutage aastaringselt

Ümbritseva valguse efekt

- Ere, aga mugav laevalgustus

Juhtseadis

- Kaugjuhtimispult võimaldab hõlpsasti juhtida kõiki laeventilaatori ja valgusti funktsioone. Lülitage valgus või ventilaator sisse või välja, valige kolme ventilaatori kiiruse hulgast, liikuge SceneSwitchi valgusseadistuste vahel, kasutage taskulambi funktsiooni või seadistage üks viiest taimerist.

Esiletõstetud tooted

Kasutage aastaringsest

Nii suve kui ka talve töörežiimidega on teil olemas parimad seadistused, et õhk ruumis ringleks aasta läbi.

Ere, aga mugav laevalgusti

Philips LED-i laeventilaatoriga valgusti pakub sinu koju võimsat eredat, kuid samas mugavat valgust, mida saad juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või seinalülitiga.

Komplekti kuulub kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult võimaldab lihtsasti juhtida kõiki laeventilaatori ja valgusti funktsioone. Lülita valgus või ventilaator sisse või välja, vali ventilaatori kolme kiiruse, SceneSwitchi valguse seadistuste või taimerite vahel.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700–4000–6500 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 110 lm/W

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Ventilaatoriga laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaugjuhtimispult

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 260 mA
- Ventilaatori vooluhulk: 7 650 m³/h
- Ventilaatori efektiivsus: 255

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 4,2 kg
- Kogukõrgus: 310 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 1 060 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2650@4300K
- Valguse värv: 3000/4300/6500
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest

- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103057549
- Netokaal: 4,2 kg
- Brutokaal: 5,7 kg
- Kõrgus: 22,6 cm
- Pikkus: 58,5 cm
- Laius: 30,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-10
Version: 0.286

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com