

# PHILIPS

Laevalgusti Valen,  
16 W

Laevalgustid

2200–6500 KK

Must

Hämardatav;kaugjuhtimispult;s  
eadistatav valge;WarmGlow

8721103060761



## Õige valgus kõigi sinu vajaduste jaoks on vaid ühe puudutuse kaugusel

Philipsi Valeni kaugjuhitavate laevalgustitega kohandub valgustus sinu eluga ja mitte vastupidi. Vaid ühe klõpsuga saad muuta oma ruumi vastavalt sellele, kas vajad keskendumiseks ergastavat eredust või lõõgastumiseks sooje toone. Eksklusiivne soojale valgusele hämardamise tehnoloogia loob hubase küünlavalgust meenutava atmosfääri, et saaksid nautida pehmet kuma, kui soovid lõõgastuda. Ei mingeid probleeme ega keerulist seadistust – lihtsalt sinu päeva iga hetke sujuv ja intuitiivne juhtimine. Komplekti kuulub kaugjuhtimispult.

### Looge soe õhkkond

- Hämardamine soojale toonile

### Lõputud võimalused

- Ülim paindlikkus täiusliku meeleolu loomiseks

**Mitmekülgne valgustus päeva igasse hetke**

- Tugev hämardamine kuni 1% ereduseni

**Lihtne kasutada**

- Lihtne paigaldada

**Juhtseadis**

- Lihtne juhtida

# Esiletõstetud tooted

## Hämdamine soojale toonile

WarmGlow tehnoloogia abil muutub valgus hämdades soojemaks, sarnaselt traditsioonilisele hõõgpirnile. Hämda 2700 K valgus temperatuurini 2200 K ja 1% ereduseni, et luua hubane küünlavalgusele sarnanev õhkkond.

## Ülim paindlikkus täiusliku meeleolu loomiseks

Looge soovitud meeleolu kõigis oma ruumides ja kõigi tegevuste jaoks, valides viie erineva seadistuse hulgast: öövalgus (2700 K), lõõgastav valgus (2200 K), ere valgus (3000 K), keskendumisvalgus (4000 K) ja energiat andev valgus (6500 K).

## Tugev hämdamine kuni 1% ereduseni

Tugeva hämdamisega kuni 1% ereduseni saate hõlpsasti luua täiuslik meeleolu, kui soovite vaadata filmi, hämdada valgust, et valmistuda magamaminekuks või kui vajate keset ööd öövalgustit.

## Lihtne paigaldada

Lihtne vooluvõrku ühendamise pistik ja pöörates lukustatav mehhanism võimaldavad valgusteid paigaldada kiiresti ilma spetsiaalsete tööriistade või protseduurideta. Kaugjuhtimispuldi või seinalüliti saab lihtsasti seinale kinnitada, et need oleksid alati käepärast, kui soovite tulesid sisse või välja lülitada.

## Lihtne juhtida

Paigalda Valen sarnaselt tavalisele laevalgustile ja kasuta kaugjuhtimispuldi või seinalüliti abil. Ei mingit sidumist ega mobiilirakendust – lihtsalt võta karbist välja, paigalda ja juhi kaugjuhtimispuldi või seinalüliti abil. Vali soovitud valgussteenid või hämdustasemed vaid ühe klõpsuga. Sellel valgustil on sisseehitatud mälu kiip, mis salvestab sinu viimase valgusseadistuse, et lemmik valgussteen oleks sul alati käepärast.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämdatav: Jah

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kaasas akud: Ei
- Hämdatav kaugjuhtimispuldi abil: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 125 lm/W

## Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämdatav, Kaugjuhtimispult, Seadistatav valge, Soe kuma

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 140 mA

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.5

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,8 kg
- Kogukõrgus: 20 mm

**Hooldus**

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Läbimõõt: 291 mm
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 2000 (@2700K)
- Valguse värv: 2200–6500K
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8721103060761
- Netokaal: 0,68 kg
- Brutokaal: 0,85 kg
- Kõrgus: 29,5 cm
- Pikkus: 4,8 cm
- Laius: 29,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-20  
Version: 0.500

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)