

PHILIPS

Laevalgusti Moire,
36 W

Laevalgustid

4000K

Valge

8721103069115



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud sinu silmade mugavusele mõeldes

Valgusefekt

- See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Lihtne kasutada

- Lihtne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

Parim kvaliteet

- Lihtne puhastamine

Esiletõstetud tooted

Põimitud optika

See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab

ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Kerge paigaldada Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati pörandast laeni kena välja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Ei

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Lülitustsükli arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kaasas akud: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105 lm/W

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Esik, Kodukontor, Hotell ja restoran, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 170 mA

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,64 kg
- Kõrgus: 7 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 420 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 3800
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8721103069115
- Netokaal: 0,64 kg
- Brutokaal: 0,96 kg
- Kõrgus: 46,2 cm
- Pikkus: 46,2 cm
- Laius: 9,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.200

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com