

PHILIPS

Aplique mural Hammock
60 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



01643/30/PN



Crea unos magníficos ambientes exteriores

Este aplique mural Philips myGarden dará un toque vintage a tus espacios exteriores. Su diseño retro dará un aire lleno de estilo a tus reuniones al aire libre. Los materiales de alta calidad y el acabado negro se adaptan perfectamente a todos los estilos.

Diseñado para exteriores

- Materiales de alta calidad

Características especiales

- Resistente al agua

Disfruta de la vida al aire libre

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

Destacados

Materiales de alta calidad

Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y duradero que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

Crea una atmósfera elegante

Este aplique mural exterior ha sido diseñado pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarse sin esfuerzo en tu espacio exterior y definir el ambiente a tu gusto.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 102

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,850 kg
- Altura global: 237 mm
- Longitud global: 300 mm
- Anchura global: 366 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696156759
- Peso neto: 0,85 kg
- Peso bruto: 1,25 kg
- Altura: 37,8 cm
- Longitud: 25,3 cm
- Anchura: 25,3 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.509

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com