

PHILIPS

Aplique mural Creek
60 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Blanco

Estanto al agua



15380/31/16



Disfruta de un bonito jardín

Crea un encantador punto destacado en tu entrada con este aplique mural vertical ascendente Philips myGarden blanco. Está fabricado con aluminio de alta calidad y proyecta una luz blanca cálida de bajo consumo. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa
- Decídete por el estilo tradicional
- Decídete por aplique murals murales para exteriores
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Ilumina con jardín con luz de alta calidad

- Bajo consumo
- Iluminación potente

Experimenta con la iluminación exterior de forma sencilla

- Resistente al agua

Destacados

Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

Decídete por el estilo tradicional

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto tradicional en el exterior.

Decídete por aplique murales murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Iluminación potente

Esta lámpara para exteriores proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante pool de luz para iluminar tu jardín o terraza.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estando al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,633 kg
- Altura global: 235 mm
- Longitud global: 175 mm
- Anchura global: 200 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 60
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291443476
- Peso neto: 0,63 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Altura: 25,9 cm
- Longitud: 18,3 cm
- Anchura: 21,3 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.459

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com