

# PHILIPS

Aplique mural Creek  
60 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



15387/30/16



## Disfruta de un bonito jardín

Crea un encantador punto destacado en tu entrada con este aplique mural Philips myGarden negro. Está fabricado con aluminio de alta calidad y proyecta una luz blanca cálida de bajo consumo. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

### Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa
- Decídete por el estilo tradicional
- Decídete por aplique murales murales para exteriores
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

### Ilumina con jardín con luz de alta calidad

- Bajo consumo
- Iluminación potente

### Experimenta con la iluminación exterior de forma sencilla

- Resistente al agua

# Destacados

## Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

## Decídete por el estilo tradicional

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto tradicional en el exterior.

## Decídete por aplique murals murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

## Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

## Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Iluminación potente

Esta lámpara para exteriores proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante pool de luz para iluminar tu jardín o terraza.

## Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,500 kg
- Altura: 19,5 cm
- Longitud: 18 cm
- Anchura: 13 cm

#### Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- LED: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 60 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291443520
- Peso neto: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,64 kg
- Altura: 21,8 cm
- Longitud: 13,8 cm
- Anchura: 19,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-04-11  
Versión: 0.405

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)