

# PHILIPS

Iluminación para caminos/  
lámpara de pedestal  
Parterre 7,5 W

Jardín y exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



16481/30/PO



## Disfruta de un atractivo jardín con luz

La lámpara de pedestal para exteriores en negro Philips Parterre LED suspende un cubo de luz con una base de aluminio fundido duradero. Su ingenioso diseño emite haces de luz blanca cálida difusa sobre caminos y zonas abiertas al aire libre.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Luz LED de alta calidad

### Diseñado para exteriores

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

### Características especiales

- Resistente al agua

# Destacados

## Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

## Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

## Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección

frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,160 kg
- Altura: 40 cm
- Longitud: 10 cm
- Anchura: 10 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 800 lm
- Red eléctrica: 50 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II

- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696158852
- Peso neto: 1,16 kg
- Peso bruto: 1,31 kg
- Altura: 45,5 cm
- Longitud: 11 cm
- Anchura: 11 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-18  
Versión: 0.528

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)