

# PHILIPS

Iluminación para caminos/  
lámpara de pedestal  
Parterre 7,5 W

Jardín y exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



16481/30/PO



## Disfruta de un atractivo jardín con luz

La lámpara de pedestal para exteriores en negro Philips Parterre LED suspende un cubo de luz con una base de aluminio fundido duradero. Su ingenioso diseño emite haces de luz blanca cálida difusa sobre caminos y zonas abiertas al aire libre.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Luz LED de alta calidad

### Diseñado para exteriores

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

### Características especiales

- Resistente al agua

# Destacados

## Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

## Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

## Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección

frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

## Consumo de energía

- Consumo de energía: 7,5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,160 kg
- Altura global: 400 mm
- Longitud global: 100 mm
- Anchura global: 100 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 800 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696158852
- Peso neto: 1,16 kg
- Peso bruto: 1,31 kg
- Altura: 45,5 cm
- Longitud: 11 cm
- Anchura: 11 cm

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.533

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)