

Aplique mural Alpenglow 42 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



16494/30/PN





Disfruta de un atractivo jardín con luz

Crea un encantador punto focal en tu entrada con este aplique mural Philips Alpenglow en negro. Está fabricado con aluminio de alta calidad y es resistente al agua. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

Lleva el diseño a tu jardín

· Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Características especiales

- Fácil instalación
- · Resistente al agua

Disfruta de la vida al aire libre

· Crea una atmósfera acogedora y elegante

Destacados

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

Fácil instalación



A veces, la instalación de una luminaria puede resultar complicada, pero con esta lámpara para exteriores de Philips puedes estar seguro de que nos hemos esforzado en facilitarte la tarea. Este artículo incluye una llave de estrella para la instalación.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Crea una atmósfera elegante

Este aplique mural exterior ha sido diseñado pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarse sin esfuerzo en tu espacio exterior y definir el ambiente a tu gusto.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Metal

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Totalmente impermeable: Sí
- · LED integrado: No

Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 106 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- · Estilo: Clásica
- · Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,424 kg
Altura global: 170 mm
Longitud global: 181 mm
Anchura global: 130 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Red eléctrica: 50 - 60 Hz

 Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida

· Casquillo: E27

· Potencia de la bombilla incluida: -

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 42

· Código IP: IP44

· Clase de protección: Clase II

· Fuente de luz sustituible: Sí

· Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8718696158142

Peso neto: 0,42 kgPeso bruto: 0,5 kgAltura: 14,6 cmLongitud: 17,6 cm

· Anchura: 18,6 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.521 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.