

PHILIPS

Aplique mural Cistus
4,5 W

Jardín y exterior

2700 k

Inox.

Estanto al agua



17358/47/PO



Disfruta de un atractivo jardín con luz

El farol de pared LED Philips Cistus en acero inoxidable aporta estilo y solidez a tu pared. Con su diseño elegante rectangular, proyecta una hermosa luz LED blanca cálida hacia arriba y hacia abajo para producir un efecto arquitectónico de bañado de pared.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad

Lleva el diseño a tu jardín

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Luz innovadora para exteriores

- Compatible con los reguladores integrados en la pared
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Fácil instalación
- Resistente al agua
- Vida útil prolongada



Destacados

Bajo consumo

Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos superiores.

Compatible con los reguladores integrados en la pared

Ajusta el brillo de esta luz de Philips con un regulador integrado en la pared (no incluido) para crear ambiente en una habitación, resaltar un detalle de tu hogar, etc.

5 años de garantía en el sistema LED

Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Fácil instalación

A veces, la instalación de una luminaria puede resultar complicada, pero con esta lámpara para exteriores de Philips puedes estar seguro de que nos hemos esforzado en facilitarte la tarea. Este artículo incluye una llave de estrella para la instalación.

Resistente al agua

Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Vida útil prolongada

Las luces LED de Philips ofrecen una media de hasta 20.000 horas (lo que equivale a una media de 20 años sobre la base de un uso medio de 3 horas/día con una cantidad de al menos 13.000 ciclos de encendido/apagado).

Especificaciones

Diseño y acabado

- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 128 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Estando al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,689 kg
- Altura global: 140 mm
- Longitud global: 109 mm
- Anchura global: 117 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 35
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1000 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 – 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 4,5
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696159422
- Peso neto: 0,69 kg
- Peso bruto: 0,76 kg
- Altura: 15,6 cm
- Longitud: 11,6 cm
- Anchura: 12,6 cm



Fecha de emisión:
2025-09-13
Versión: 0.520

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com