

# PHILIPS

Aplique mural Skua  
42 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



17382/30/PN



## Disfruta de un atractivo jardín con luz

Confiere un toque vintage a tus espacios exteriores con este farol de pared Skua de Philips. Su diseño retro y elegante te hará disfrutar de los momentos al aire libre. El aluminio de alta calidad y el acabado negro se adaptan perfectamente a todos los estilos.

### Diseñado para exteriores

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

### Características especiales

- Resistente al agua

### Disfruta de la vida al aire libre

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

# Destacados

## Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

## Crea una atmósfera elegante

Este aplique mural exterior ha sido diseñado pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarse sin esfuerzo en tu espacio exterior y definir el ambiente a tu gusto.

## Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

### Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

### Características de la luz

- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 121

### Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,935 kg
- Altura global: 218 mm
- Longitud global: 344 mm
- Anchura global: 300 mm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696165843
- Peso neto: 0,94 kg
- Peso bruto: 1,46 kg
- Altura: 24,4 cm
- Longitud: 33,1 cm
- Anchura: 36,1 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.534

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)