

PHILIPS

Aplique mural
Drosera 12 W

Jardín y exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



17393/30/PO



Disfruta de un atractivo jardín con luz

El aplique exterior Drosera LED de Philips está fabricado con aluminio antracita duradero de alta calidad. Está concebido para usarse tanto en las paredes como en los techos. Emite una potente luz blanca cálida que permite disfrutar plenamente de los espacios exteriores.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo

Lleva el diseño a tu jardín

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Luz innovadora para exteriores

- LED de gran potencia
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Resistente al agua
- Vida útil prolongada

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

LED de gran potencia



La iluminación exterior de Philips utiliza lo último en tecnología LED de vanguardia para ofrecer un fuerte flujo luminoso de gran calidad y larga duración.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Vida útil prolongada



Las luces LED de Philips ofrecen una media de hasta 20.000 horas (lo que equivale a una media de 20 años sobre la base de un uso medio de 3 horas/día con una cantidad de al menos 13.000 ciclos de encendido/apagado).

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 112 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,565 kg
- Altura global: 190 mm
- Longitud global: 190 mm
- Anchura global: 74 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 83
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 12 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696165959
- Peso neto: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,66 kg
- Altura: 20,4 cm
- Longitud: 8,6 cm
- Anchura: 19,6 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.527

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com