

# PHILIPS

Aplique mural Peking  
60 W E27 Sin bombilla

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua

17473/30/PN



## Ilumina la entrada automáticamente

Confiere un toque vintage a tus espacios exteriores con este farol de pared negro en aluminio de Philips. El difusor de cristal y el diseño retro crean una atmósfera elegante que encaja a la perfección con tu estilo personal. Incluye un sensor de luz natural para que se encienda automáticamente por la noche.

### Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por aplique murals murales para exteriores

### Combina con tu estilo exterior

- Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44

### Diseñado para exteriores

- Aluminio de alta calidad y cristal auténtico

### Características especiales

- Fácil de instalar para todas las aplicaciones

### Siéntete bienvenido en casa con luz

- Exclusiva función de día/noche

### Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa
- Decídete por el estilo tradicional

# Destacados

## Decídete por aplique murals murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

## Diseñado para uso en exteriores

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

## Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y cristal auténtico.

## Fácil de instalar Exclusiva función de día/noche



Gracias a la función de día/noche, esta iluminación para exterior se enciende automáticamente cuando oscurece fuera. Utilice esta función exclusiva para las largas tardes de verano o por motivos de seguridad.

## Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

## Decídete por el estilo tradicional

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto tradicional en el exterior.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Vidrio, Aluminio

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: Sí

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

**Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 1,135 kg
- Altura global: 370 mm
- Longitud global: 175 mm
- Anchura global: 220 mm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz, Rango 220 V - 240 V
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718696176740
- Peso neto: 0,96 kg
- Peso bruto: 1,16 kg
- Altura: 26 cm
- Longitud: 15,5 cm
- Anchura: 21 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.442

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)