

PHILIPS

Aplique mural Calgary
60 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Inox.

Estanco al agua

17475/47/PN



Ilumina la entrada automáticamente

El aplique mural cilíndrico Philips Calgary con aspecto de acero inoxidable pulido confiere un aspecto moderno a la pared. Ilumina la entrada con luz difusa y cálida. El sensor de movimiento integrado lo enciende automáticamente cuando alguien se acerca.

Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por el estilo contemporáneo
- Decídete por aplique murals murales para exteriores
- Acero inoxidable de alta calidad

Combina con tu estilo exterior

- Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44

Características especiales

- Luz acogedora y reconfortante
- Fácil de instalar para todas las aplicaciones

Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa

Destacados

Decídete por el estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto contemporáneo en el exterior.

Decídete por aplique murals murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable de alta calidad.

Diseñado para uso en exteriores

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

Luz acogedora y reconfortante

El sensor de movimiento se activa automáticamente al llegar a casa y te informa si alguien llega.

Fácil de instalar

Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Acero inoxidable
- Material: Vidrio, Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,111 kg
- Altura global: 190 mm
- Longitud global: 140 mm
- Anchura global: 110 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 Hz, 230 V
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696176764
- Peso neto: 1,04 kg
- Peso bruto: 1,13 kg
- Altura: 20 cm
- Longitud: 12,5 cm
- Anchura: 14,5 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.444

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com