

PHILIPS

Sensor de movimiento Virginia

VIRGINIA negro

Negro

Estanto al agua

17476/30/PN



Luz siempre que llegues a casa

Este sensor de movimiento Philips Virginia negro ofrece múltiples posibilidades de montaje, con un amplio rango de detección y un cabezal de sensor libre en dos direcciones. Configura el sensor según tus necesidades y usa la función de día/noche única para mayor seguridad por la noche.

Luz innovadora para exteriores

- Sensor de movimiento incluido para total comodidad y tranquilidad
- Anulación manual

Características especiales

- Diversas posibilidades de montaje

Siéntete bienvenido en casa con luz

- Sensor fácil de instalar
- Carga máxima elevada (1000 W para incandescente, 200 W para LED)

Experimenta con la iluminación exterior de forma sencilla

- IP44: resistente al agua
- Materiales sintéticos de alta calidad

Destacados

Sensor de movimiento incluido



Se incluye un sensor de movimiento para darte la bienvenida cuando regresas a casa o te avise cuando alguien ha llegado. Cuando el sensor detecta movimiento, la lámpara se enciende automáticamente.

Anulación manual Diversas posibilidades de montaje Sensor fácil de instalar



Un sencillo procedimiento de instalación facilita la selección del momento y la duración de la activación del sensor automático de las lámparas.

Carga máxima elevada (1000 W para incandescente, 200 W para LED) IP44: resistente al agua



Este sensor PIR de Philips se ha diseñado especialmente para entornos de exterior húmedos. Se ha sometido a exigentes pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP viene descrito por dos cifras: la primera hace referencia al nivel de protección frente al polvo, el segundo frente al agua. Este sensor PIR de Philips se ha diseñado con IP44: está protegido contra salpicaduras de agua, ideal para uso exterior general.

Materiales sintéticos de alta calidad

Este sensor PIR de Philips se ha creado específicamente para espacios exteriores. Es resistente al desgaste y está hecho para durar. Hecho de material sintético de alta calidad.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Accesorios
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estando al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,146 kg
- Altura global: 94 mm
- Longitud global: 70 mm
- Anchura global: 104 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 50 Hz
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696176771
- Peso neto: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 11,1 cm
- Longitud: 7,8 cm
- Anchura: 10,8 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.501

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com