



# Ilumina la entrada

El aplique mural cilíndrico Philips Calgary con aspecto de antracita brinda un aspecto moderno a la pared. Ilumina la entrada con luz difusa y cálida.

### Lleva el diseño a tu jardín

- · Decídete por el estilo contemporáneo
- · Decídete por aplique murals murales para exteriores

### Combina con tu estilo exterior

· Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44

### Características especiales

· Fácil de instalar para todas las aplicaciones

### Diseña tu jardín con iluminación

· Iluminación exterior decorativa

## **Destacados**

### Decídete por el estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto contemporáneo en el exterior.

## Decídete por aplique murals murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

### Diseñado para uso en exteriores

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

### Fácil de instalar Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

## Especificaciones

### Diseño y acabado

- · Color: Antracita
- · Material: Vidrio, Metal

### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Totalmente impermeable: Sí
- · LED integrado: No

### Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,875 kg
Altura global: 155 mm
Longitud global: 140 mm
Anchura global: 100 mm

#### Servicio

· Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: Rango 220 V 240 V,
   50 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- · Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 60
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección: Clase II
- · Fuente de luz sustituible: Sí
- · Número de fuentes de luz: 1

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696176825
- Peso neto: 0,79 kg
- · Peso bruto: 0,85 kg
- Altura: 16,5 cm
- · Longitud: 11 cm
- · Anchura: 14,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.300 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.