

PHILIPS

Aplique mural

Linea

LED LINEAR 4000K

blanco

LED



31232/31/P3



Decora tu hogar con luz

Ahorra hasta un 80 % de energía con estos listones Philips LED lineales. Su LED integrado proporciona una luz blanca cálida de alta calidad que es perfecta para iluminación general. El sistema modular permite conectar varios listones entre sí.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Vida útil prolongada de hasta 20 años
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Se puede conectar a productos de la misma gama
- Interruptor de encendido/apagado

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad



La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Vida útil prolongada



Una fuente de luz en la que puedes confiar. Los LED integrados de esta lámpara de Philips duran hasta 20.000 horas (lo que suponen 20 años con un uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 13.000 ciclos de encendido/apagado). La comodidad de pensar que no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Producto conectable



Este producto se puede conectar a un producto similar o a cualquier otro producto de la misma gama.

Interruptor de encendido/apagado



Con el botón discretamente integrado en el cable, podrás encender y apagar la luz fácilmente.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético

Duración

- Vida útil nominal: 20.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado incl.: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,096 kg
- Altura: 3,6 cm
- Longitud: 28,7 cm
- Anchura: 2,5 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 420 lm
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz, Rango 220 V - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida: 4 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696163207
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 329 mm
- Longitud: 35 mm
- Anchura: 73 mm



Fecha de emisión:
2026-06-10
Versión: 0.475

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com