

# PHILIPS

Plafón Suede 24 W

Plafón de techo

4000 K

Blanco



31802/31/16



## Decora tu hogar con luz

La forma suave y sencilla de este plafón y aplique mural LED Philips myLiving Suede es sutil y discreta, y se adapta a cada habitación para crear un haz de luz blanca fría.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Luz blanca fría
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

### Características especiales

- Adecuada para la instalación en la pared o el techo

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Perfecta para relajarse y socializar
- Crea una atmósfera acogedora y elegante

# Destacados

## Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

## Luz blanca fría




La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca fría que te mantiene con energía.

## 5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

## Instalación en pared o techo



Instala esta lámpara como aplique mural o plafón, como quieras.

## Perfecta para relajarse y socializar

La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación cálida y acogedora.

## Crema una atmósfera elegante



Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 97 lm/W

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 200 mA

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,6 kg
- Altura global: 99 mm
- Longitud global: 380 mm
- Anchura global: 380 mm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Diámetro: 380 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2700
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Número de fuentes de luz: 4

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291533092
- Peso neto: 0,74 kg
- Peso bruto: 1,16 kg
- Altura: 470 mm
- Longitud: 108 mm
- Anchura: 465 mm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.689

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)