

# PHILIPS

Plafón Wawel 36 W

Plafón de techo

4000/6500/2700 K

Blanco

Regulable; SceneSwitch



31823/31/P5



## Iluminación de calidad para un hogar acogedor

El plafón Philips myLiving Wawel LED dispone de LED integrado para optimizar la emisión de luz y la uniformidad. Controla su brillo según tu estado de ánimo con funciones de memoria y ajustable por pasos.

### Efecto de iluminación

- Distribución uniforme de la luz

### Avanzada luz LED

- Ajustable 2700-6500 K

### Bajo consumo

- Ahorro de energía del 80% en comparación con las fuentes de luz tradicionales

# Destacados

## Distribución uniforme de la luz



## Bajo consumo del 80 %



## Ajustable



Ahorra hasta un 80% de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable y ahorra dinero año tras año, así que reduzca la factura de la luz y empiece a ahorrar desde ya.

Esta lámpara es ajustable. La puedes ajustar al color de luz que prefieras: de blanco cálido (2700 K) a la luz natural fría (6500 K).

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

### Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, SceneSwitch

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 175 mA
- Eficiencia: 88 lm/W

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,19 kg
- Altura: 6,9 cm
- Longitud: 48 cm
- Anchura: 48 cm

### Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 480 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 3200
- Color de la luz: 4000/6500/2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696162798
- Peso neto: 1,19 kg
- Peso bruto: 1,97 kg
- Altura: 53,6 cm
- Longitud: 7,3 cm
- Anchura: 53,6 cm



Fecha de emisión:  
2025-02-13  
Versión: 0.456

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)